

## Depot PolySafe

geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe, Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1140 x 1410 mm, für 2 x 200-Liter-Fass, Mit 1 Ebene mit Auffangwanne, Auffangvolumen Bodenwanne 240 l, Korpus aus Polyethylen in grau



Artikelnummer: 271566

### Depot

- geeignet für wassergefährdende und ätzende Stoffe
- zur Lagerung unter Dach, im Freien
- Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
- Bauweise des Depots behördlich zugelassen
- Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 1140 x 1410 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 1500 x 975 x 1315 mm
- für 2 x 200-Liter-Fass
- Mit 1 Ebene mit Auffangwanne
- Auffangvolumen Bodenwanne 240 l
- Ausgestattet mit Auffangwanne, Tür und Fach in der Tür
- Unterbau Staplertaschen
- Korpus aus Polyethylen in grau
- Zur Bodenbefestigung vorbereitet
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Container	Material	Polyethylen
Schranktyp	Depot	Schrank Ausstattung	Auffangwanne, Tür, Türfach

Lagerort	unter Dach, im Freien	Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und ätzende Stoffe	Böden- / Ebenentyp (unterste Ebe	Auffangwanne
Bauweise (Zulassung)	Bauweise des Depots behördlich zugelassen	Auffangvolumen Bodenwanne	240 l
Beständigkeit	gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren	Farbe Korpus	grau
Kapazität	2 x 200-Liter-Fass	Farbe Front	blau
Höhe	1980 mm	abschließbar	ja
Innenhöhe	1500 mm	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Breite	1140 mm	Unterbau	Staplertaschen
Innenbreite	975 mm	Aufstellung/Montage	Bodenmontage
Tiefe	1410 mm	Anlieferung	fertig montiert
Innentiefe	1315 mm	Gewicht	110 kg
Traglast	800 kg		

## Zubehör

271601



Befestigungs-Set für Gefahrstoff-Depot, aus Stahl