

HV Halogenglühlampe 50,67x45mm, GU5,3 240V 35W 38° mit Frontglas

Artikel-Nr. 42143

Lampenleistung: 35 W
Lampenspannung: 240 - 240 V
Lampenform: R-Kolben/Reflektorlampe
Sockel: GU5,3
Ausstrahlungswinkel: 38 °
Durchmesser: 51 mm
Gesamtlänge: 45 mm
Reflektorart: aluminiumbeschichtetes Glas
UV-Schutz: Ja
Trafo integriert: Nein
Cool Beam: Ja
Ausführung: Spot
Infrarottechnik: Nein



HV Halogenglühlampe 50,67x45mm Hochvolt Halogenglühlampe MR16,
GU5,3, Abstrahlwinkel 38°, mit Kaltlichtreflektor und Frontglas

Energieeffizienzklasse: keine Angabe vom Lieferant

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:03

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.