



KADUX

Einbauleuchte, dreiflämmig, LED, 3000K, rechteckig, weiß matt, 38°, 3x9W, inkl. Treiber

Die KADUX Einbauleuchten Serie erscheint in einem robusten Leuchtgehäuse mit ansprechend hochwertiger Optik. Dieses LED Set ist kardanisch schwenkbar und erlaubt so die individuelle Ausrichtung der Lichtkegel. Das KADUX 3 SET wird fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung geliefert und ist erhältlich in schwarz matt, weiß matt oder aluminium gebürstet sowie als einflämmige, zweiflämmige und dreiflämmige Variante.

TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	115721
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP 20
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenanschnitt, Phasenabschnitt
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	II
Wattage	20 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	35 °C
Höhe Einschaltstrom	4 A
Dauer Einschaltstrom	110 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.01
Lumen	1920 lm
Lichtfarbtemperatur	3000 Kelvin
Abstrahlwinkel	38 °
Farbe	weiß
CRI	80
LXXBXX Daten	L70B50

Lichtquelle

916451	
--------	---

Lebensdauer	40000 h
Länge	21 cm
Breite	9 cm
Höhe	8.5 cm
Nettogewicht	0.764 kg
Bruttogewicht	0.854 kg
Ausschnittsform	quadratisch
Einbaulänge	20 cm
Einbaubreite	8 cm
Einbautiefe	8 cm