

N 50, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 71.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER  
G1113FEO



1 x Eiwürfelschale
KU1213ZO    Vorsatztür, Edelstahl

Der Einbau-Gefrierschrank warnt bei Temperaturanstieg und hat einen besonders niedrigen Energieverbrauch.

✓ LowFrost – weniger Eisbildung im Gefrierfach für schnelles Abtauen.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): ..... 167 kWh/a  
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..... 72 l  
 Geräuschwert: ..... 36 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... C  
 Thermometer-Gefrierteil: ..... Ohne  
 Beleuchtung: ..... Nein  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Bauform: ..... Einbau  
 Dekorrahmen/ - platte: ..... Möglich mit Zubehör  
 Frostfree System: ..... Nein  
 Gerätehöhe: ..... 712 mm  
 Breite: ..... 558 mm  
 Gerätetiefe: ..... 545 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 790 x 620 x 640 mm  
 Nettogewicht: ..... 35.6 kg  
 Bruttogewicht: ..... 38.0 kg  
 Anschlusswert: ..... 90 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 230.0 cm  
 Türanschlag: ..... Rechts wechselbar  
 Abtauvorgang: ..... manuell  
 Warnsignal bei Fehlfunktion: ..... Sichtbar und hörbar  
 Türverriegelung: ..... Nein  
 Anzahl Auszüge (Stck): ..... 3  
 Anzahl Gefrierfächer mit Klappen (Stck): ..... 0  
 EAN-Nummer: ..... 4242004239628  
 Marke: ..... Neff  
 Internationale Bestellbezeichnung: ..... G1113FEO  
 Produktkategorie: ..... Gefrierschrank  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Eiwürfelschale



N 50, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 71.2 X 55.8 CM,  
FLACHSCHARNIER  
G1113FEO

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 72 l
- Energieverbrauch / Jahr: 167 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Klimaklasse: SN-T

#### Design

- Flachscharnier
- Flachscharnier

#### Komfort und Sicherheit

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Akustischer und optischer Alarm bei Temperaturanstieg, Optisches Warnsystem bei Temperaturanstieg

#### Gefrierteil

- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 72 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 4.4 kg
- Lagerzeit bei Störung : 13 h
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 71.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 72.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

#### Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale


#### SONDERZUBEHÖR

- KU1213ZO

#### Umwelt und Sicherheit

#### Montage

N 50, EINBAU-GEFRIERSCHRANK, 71.2 X 55.8 CM,  
 FLACHSCHARNIER  
 G1113FE0






**Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten**

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen


$\Delta$  Gewicht  
 A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm  
 B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg  
 D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	






Maße in mm



Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.