

DIGITUS®

## Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, non blindé - LSZH

Le manchon de protection anti-pli avec levier à cran empêche l'enchevêtrement de câble et protège en même temps le levier à cran contre le décrochage !

- **fiche mâle RJ45:** 2x RJ45, cat. 6
- **câble:** 4 x 2 AWG 26/7, cat.6, paires torsadées, 100 Ohm, sans halogène
- **gaine de protection externe:** LSZH
- **blindage du câble:** U/UTP non blindé
- **impression du câble:** longueur du câble indiquée sur le capot
- **affectation:** 1:1
- **robustesse:** fiche mâle moulée avec décharge de traction souple, protection anti-pli et décharge de traction
- **prend en charge:** 1 Gigabit Ethernet et PoE
- testé d'après la norme ISO / IEC 11801, DIN EN 50173 und DIN EN 50288-1-1
- **couleur du câble:** bleu, gris (RAL 7044), vert, rouge, blanc, noir, jaune / couleur de la fiche mâle: rouge
- dans un sachet plastique

### Exemples d'utilisation :

- parfait pour une utilisation dans les routeurs, les commutateurs, les serveurs et autres composants actifs ou passifs



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, bleu



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, gris




Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, jaune



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, noir



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, rouge



Câble de brassage Cat. 6, U/UTP, vert

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble de brassage	Cat.6	U/UTP	blanc	blanc	0,25 m		DK-1617-0025/WH	11006780
		U/UTP	blanc	blanc	0,5 m		DK-1617-005/WH	11006783
	Cat.6	U/UTP	blanc	blanc	1,0 m		DK-1617-010/WH	11006810
		U/UTP	blanc	blanc	2,0 m		DK-1617-020/WH	11006793
	Cat.6	U/UTP	blanc	blanc	3,0 m		DK-1617-030/WH	11006796
		U/UTP	blanc	blanc	5,0 m		DK-1617-050/WH	11006799
	Cat.6	U/UTP	blanc	blanc	10,0 m		DK-1617-100/WH	11006803
		U/UTP	bleu	bleu	0,25 m		DK-1617-0025/B	11006777
	Cat.6	U/UTP	bleu	bleu	0,5 m		DK-1617-005/B	11006782
		U/UTP	bleu	bleu	1,0 m		DK-1617-010/B	11006786
	Cat.6	U/UTP	bleu	bleu	2,0 m		DK-1617-020/B	11006792
		U/UTP	bleu	bleu	3,0 m		DK-1617-030/B	11006812
	Cat.6	U/UTP	bleu	bleu	5,0 m		DK-1617-050/B	11006816
		U/UTP	gris	gris	0,25 m		DK-1617-0025	11006775
	Cat.6	U/UTP	gris	gris	0,5 m		DK-1617-005	11006781
		U/UTP	gris	gris	1,0 m		DK-1617-010	11006785
	Cat.6	U/UTP	gris	gris	1,5 m		DK-1617-015	11006790
		U/UTP	gris	gris	2,0 m		DK-1617-020	11006791
	Cat.6	U/UTP	gris	gris	3,0 m		DK-1617-030	11006794
		U/UTP	gris	gris	5,0 m		DK-1617-050	11006797
	Cat.6	U/UTP	gris	gris	7,0 m		DK-1617-070	11006800
		U/UTP	gris	gris	10,0 m		DK-1617-100	11006801
	Cat.6	U/UTP	gris	gris	15,0 m		DK-1617-150	11006804
		U/UTP	gris	gris	20,0 m		DK-1617-200	11006610
	Cat.6	U/UTP	gris	gris	25,0 m		DK-1617-250	11006497
		U/UTP	gris	gris	30,0 m		DK-1617-300	11006498
	Cat.6	U/UTP	jaune	jaune	1,0 m		DK-1617-010/Y	11006789
		U/UTP	jaune	jaune	2,0 m		DK-1617-020/Y	11006495
	Cat.6	U/UTP	jaune	jaune	3,0 m		DK-1617-030/Y	11006815
		U/UTP	noir	noir	0,25 m		DK-1617-0025/BL	11006489
	Cat.6	U/UTP	noir	noir	0,50 m		DK-1617-005/BL	11006490
		U/UTP	noir	noir	1,0 m		DK-1617-010/BL	11006787

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
	Cat.6	U/UTP U/UTP	noir noir	noir noir	2,0 m 3,0 m		DK-1617-020/BL DK-1617-030/BL	11006493 11006795
	Cat.6	U/UTP U/UTP	noir noir	noir noir	5,0 m 10,0 m		DK-1617-050/BL DK-1617-100/BL	11006776 11006808
	Cat.6	U/UTP U/UTP	rouge rouge	rouge rouge	0,50 m 1,0 m		DK-1617-005/R DK-1617-010/R	11006492 11006788
	Cat.6	U/UTP U/UTP	rouge rouge	rouge rouge	2,0 m 3,0 m		DK-1617-020/R DK-1617-030/R	11006494 11006814
	Cat.6	U/UTP U/UTP	rouge vert	rouge vert	10,0 m 0,50 m		DK-1617-100/R DK-1617-005/G	11006819 11006491
	Cat.6	U/UTP U/UTP	vert vert	vert vert	1,0 m 3,0 m		DK-1617-010/G DK-1617-030/G	11006822 11006813