

## BS-ROLLEN roulette fixe

force 140 kg, avec bandage TPE,  
diamètre x largeur 150 x 40 mm,  
moyeu avec palier lisse, jante en  
plastique, fixation avec panneau,  
longueur x largeur 129 x 106 mm

Numéro d'article: 139539



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roulette fixe

roulette fixe

- force 140 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre x largeur 150 x 40 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau, longueur x largeur 129 x 106 mm
- espacement des trous des vis 105x80 mm, Ø trou des vis 11 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	hauteur totale	192 mm
charge	140 kg	largeur de roue	40 mm
pneumatique	TPE	portée	52 mm
Ø de roue	150 mm	propriété surface de	ménage le sol

		roulement
matériau de jante	plastique	longueur de plaque 129 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque 106 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis 105x80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis 11 mm
matériau de boîtier	acier inoxydable	Poids 0,95 kg

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés