

ZARGES

chariot conteneur aluminium

W 170

plateau longueur x largeur 1250 x 700 mm, capacité 655 l, hauteur x longueur x largeur 955 x 1300 x 750 mm, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146498



ZARGES Chariot conteneur aluminium W 170

chariot conteneur aluminium

- plateau longueur x largeur 1250 x 700 mm
- capacité 655 l
- hauteur x longueur x largeur 955 x 1300 x 750 mm
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium, riveté et soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rehausses	4 parois
type de chariot	chariot conteneur	finition paroi	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	couvercle	en accessoires (non compris)

matériau de finition	riveté et soudé	verrouillable	non
longueur de plateau	1250 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	700 mm	pneumatique	caoutchouc
hauteur	955 mm	roulement	roulement à rouleaux
longueur	1300 mm	Ø de roue	125 mm
largeur	750 mm	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
capacité	655 l	disposition des roues	rectangulaire
norme européenne	non	Poids	26 kg

Accessoires

146503



couvre-cle à charnière, pour chariot caisse longueur x largeur 1300 x 750 mm, couvre-cle avec sangle et 2 fermetures, en aluminium