

Rollcart dessertes de rangement

force 250 kg, avec 4 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1080 x
630 mm, plateau(x) en bois, structure
en acier (soudé) avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
coloris RAL5010 bleu gentiane, avec
bandage TPE

Numéro d'article: 203186



ROLLCART

5
YEARS
WARRANTY

Rollcart Dessertes de rangement

Force 250 kg

dessertes de rangement

- force 250 kg
- avec 4 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1080 x 630 mm
- hauteur x longueur x largeur 1250 x 1250 x 640 mm
- plateau(x) en bois
- plateau(x) avec cadre en acier
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	dessertes de rangement	matériau	acier
charge	250 kg	matériau de finition	soudé
longueur de plateau	1080 mm	conducteur d'électricité	non
largeur de plateau	630 mm	norme européenne	non
Longueur du plateau	630 mm	alignement de niveaux	droit
Largeur du plateau	630 mm	rehausses	aucune
hauteur	1250 mm	rabattable	non
nombre de plateaux	4 pièce	disposition des roues	rectangulaire
matériau plateau(x)	bois	Ø de roue	160 mm
équipement plateau(x)	cadre en acier	roulement	roulement rainuré à billes
longueur	1250 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	640 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
pneumatique	TPE	garantie	5 années
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	Poids	49 kg