

Casco roulette pivotante avec frein



bandage polypropylène, diamètre 75 mm, moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes, longueur moyeu 28 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243584

roulette pivotante avec frein

- bandage polypropylène
- diamètre 75 mm
- moyeu avec Palier de pivotement avec double couronne rotative à billes
- longueur moyeu 28 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 48/38x48/38 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	conducteur d'électricité	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	frein total
pneumatique	polypropylène	pare-fils	non

Ø de roue	75 mm	longueur de moyeu	28 mm
matériau de jante	polypropylène	distance trou de vis	48/38x48/38 mm
roulement	Palier de pivotement	surface de boîtier	galvanisé
élément de fixation	panneau	Poids	0,27 kg