

hofe rayonnage multifonctionnel

rayonnage départ pour pneus de Ø 578 - 600 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 400 mm, pour pneus de Ø 578 - 600 mm, équipé de 2 tablettes, 1 tablette de rétention, 1 paire de traverses pour pneumatiques, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce

Numéro d'article: 243755



hofe
REGALSYSTEME



rayonnage multifonctionnel

- rayonnage départ pour pneus de Ø 578 - 600 mm
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 400 mm
- Force : Tablette par 125 kg, tablette de rétention 200 kg et traverse pour pneus 150 kg
- équipé de 2 tablettes, 1 tablette de rétention, 1 paire de traverses pour pneumatiques
- niveaux avec rebord
- Traverses avec bords arrondis
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- structure en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

type de meuble	rayonnage	équipement rayonnage	2 tablettes, 1 tablette de rétention, 1 paire de traverses pour pneumatiques
type de rayonnage	rayonnage multifonctionnel	charge tablette	125 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable	Force tablette de rétention	200 kg
champ de rayonnage	rayonnage départ	Force traverses	150 kg
convient pour (secteurs)	garages	surface	galvanisé
utilisation	bilatéral	équipement des tablettes / nivea	rebord
matériau	acier	Traverse équipement	bords arrondis
hauteur	2000 mm	tablettes / niveaux à hauteur ré	oui
largeur	1300 mm	garantie	5 années
profondeur	400 mm	livraison	démonté
pour Ø de pneumatiques	578-600 mm	Poids	35,53 kg
type tablette/niveau	tablette en acier, de rétention, traverse pour pneumatiques		

Accessoires

243759



rayonnage multifonctionnel, rayonnage suivant pour pneus de Ø 578 - 600 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1300 x 400 mm, pour pneus de Ø 578 - 600 mm, équipé de 2 tablettes, 1 tablette de rétention, 1 paire de traverses pour pneumatiques, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce

Cela s'adapte aussi ...

221142



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 7

222037



chariot à pneus, force 120 kg, Ø plateau 630 mm, hauteur de charge 110 mm, capacité 8 x pneus/4 x roues complètes, plateforme avec coupelle de réception, châssis en bleu, 4 roulettes pivotantes, 1 roulette pivotante à frein

224257



marqueur pour pneus, couleur d'encre blanc, tige en orange

235794



sorbant, livraison sous forme de tapis, longueur x largeur 240 x 200 mm, capacité de charge 38 l par lot, en non-tissé avec surface poreuse des deux côtés en gris foncé