

Scangrip lampe frontale de nuit NIGHT VIEW

Ampoule : DEL COB, avec serre-tête réglable, portée d'éclairage 0,5 m, angle de rayonnement 60 / 120 °, avec batterie

Numéro d'article: 254504



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



lampe frontale de nuit

- hauteur x longueur x largeur 43 x 105 x 52 mm
- Ampoule : DEL COB
- avec serre-tête réglable
- durée d'éclairage 5 h
- portée d'éclairage 0,5 m
- angle de rayonnement 60 / 120 °
- fonction de capteur pour l'allumage et le changement de couleur du blanc au rouge
- durée de charge 4 h
- avec batterie
- Compatible avec Lithium-polymère
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
- 3 années de garantie



Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	serre-tête réglable
type de lampe	lampe frontale de nuit	fonction lampe	fonction de capteur pour l'allumage et le changement de couleur du blanc au rouge
type d'ampoule	DEL COB	longueur	105 mm
Portée d'éclairage	0,5 m	hauteur	43 mm
Durée d'éclairage	5 h	largeur	52 mm
flux lumineux	80-160	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
avec variateur	non	indice de protection IP	65 : infiltration de poussière, de jets d'eau de toutes les directions
angle de rayonnement	60-120 °	garantie	3 années
alimentation	batterie	Numéro d'enregistrement DEEE	DE24837723
type de batterie	Lithium-polymère	Type d'appareil DEEE	lampes CAT 3
capacité de batterie	1,6 Ah	Poids	0,25 kg
Durée de charge	4 h		