

porte souples à lanières

hauteur 1600 mm, largeur de lanière 400 mm, épaisseur 4 mm, chevauchement 160 mm (correspond à une proportion de 75 %)



Numéro d'article: 526336



Porte à lanières

porte souples à lanières


- hauteur 1600 mm
- largeur de lanière 400 mm, épaisseur 4 mm
- chevauchement 160 mm (correspond à une proportion de 75 %)
- lanière en PVC bleu transparent
- avec bonne isolation de la chaleur et du froid
- insonorisation 30 dB
- résistance à la température de -5 à +60 °C
- suspension en tôle avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques




équipement du poste de travail	porte souples à lanières	insonorisation	30 dB
hauteur	1600 mm	résistance à la température	-5 à +60 °C
largeur de bande	400 mm	matériau de porte souple	PVC
épaisseur de matériau	4 mm	couleur de porte souple	bleu transparent
chevauchement	160 mm	matériau de suspension	tôle

Pourcentage de chevauchement	75 %	surface de suspension	galvanisé
isolation	isolation de la chaleur/du froid	Poids	17 kg

Accessoires

526353		rideau coulissant, fixation devant le linteau, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

208774		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 800 x 600 mm, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
527142		balai, avec crin de cheval, Largeur de travail 1000 mm, pour poussières fines
527436		manche, longueur 1400 mm, en bois, marron