

Feuille de données du produit



Article N°: 2946 Servante 300 kg

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007 avec 2 plateaux en mélaminé surface effet hêtre, barre de poussée horizontale, rebord de 12 mm. Charge maximum de l'étagère haute et médiane : 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	300
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	800
Hauteur plateaux (mm)	200, 820
Longueur totale (mm)	1371
Largeur totale (mm)	811
Hauteur totale (mm)	830
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	125 x 32
Poids (kg)	48
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976229461