

Feuille de données du produit



Article N°: 3260 Pupitre d'atelier

Equipements de manutention



Pour bacs en plastique, bacs en tôle d'acier, corbeilles en fil métallique, etc., réglable en hauteur et mobile. Construction en profilé et tube d'acier avec plateau en tôle avec rebord de 20 mm. Non inclinable. Hauteur réglable au pas de 25 mm. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 roues pivotantes à bandage TPE, roulement à palier lisse. 2 roues avec freins conformément à la Norme 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	150
Longueur de surface utile (mm)	605
Largeur de surface utile (mm)	405
Réglage hauteur de - à (mm)	524-774
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	75 x 25
Poids (kg)	16,5
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	94032080
GTIN	4017976032603