

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 702 U

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Das Gerät ist mit einem Luftleitblech ausgerüstet für eine effektivere Verteilung der kalten Luft im Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter ist mit Rasterstreifen versehen um die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt anzupassen um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Tür Griff ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Höhenverstellbare FüÙe.

Artikel-Nr.: 347700
GTIN: 4059395003611



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Kunststoff-Innenbehälter mit Rasterleisten
- GN 2/1 Behälter auf Rosten platzierbar
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- 55 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür mit Griff
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare FüÙe

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Preisgruppe	B
Herstellerkennung	KBS 702 U
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm
Tiefe	730 mm
Höhe	1870 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar

Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlusswert Elektro	0,38 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	113 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost, weiß, Tür mit Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	55 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	135 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	641 l
Nutzzinhalt Kühlung	392 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	621 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	50
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
EPREL Registrierungsnummer	112154
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Halter für Roste KBS 502 U

4 Stück erforderlich

GTIN: 4059395093438

Artikel-Nr.: 808288

Rost GN 2/1 530x652mm

Rost GN 2/1

GTIN: 4059395093445

Artikel-Nr.: 808289

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de