

Lenovo

## Lenovo ThinkVision P27U LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 61CBGAR1UK

Produktname : P27U

Lenovo ThinkVision P27U. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED. Display: LED. Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



### Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ *	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	6 ms
Bildschirmform *	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Seitenverhältnis	16:9
Kontrastverhältnis *	1000:1
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Pixel Abstand	0,1554 x 0,1554 mm
Pixeldichte	163 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm
3D	✗

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC *	✗
AMD FreeSync *	✗

### Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
DVI Anschluss	✗
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HDCP	✓

### Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
Höhenverstellung *	✓
Höheneinstellung	11 cm
Pivot	✓
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	✓
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 30°
On-Screen-Display (OSD)	✓
Anzahl OSD-Sprachen	8

### Energie

Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	50 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

### Lieferumfang

Ständer enthalten	✓
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI

Leistungen		Lieferumfang	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64	Schnellstartübersicht	✓
		<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
		Gerätebreite (inkl. Fuß)	611,6 mm
		Gerätetiefe (inkl. Fuß)	269,8 mm
		Gerätehöhe (inkl. Fuß)	513 mm
		Gewicht (mit Ständer)	6,95 kg
		Breite (ohne Standfuß)	611,6 mm
		<b>Nachhaltigkeit</b>	
		Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Gold, ENERGY STAR
		<b>Thin Client</b>	
		Thin Client installiert	✗
		<b>Sonstige Funktionen</b>	
		Display	LED
		Ein-/Ausschalter	✓
		TV Tuner integriert	✗
<b>Multimedia</b>			
Eingebaute Lautsprecher *	✗		
Integrierte Kamera *	✗		
<b>Design</b>			
Marktpositionierung *	Business		
Produktfarbe *	Schwarz		
Fußfarbe	Schwarz		
Zertifizierung	ISO 9241-307, FCC Class B, TCO Displays 7.0, TCO Certified Edge 2.0, WEEE, RoHS, EPEAT Gold rating, ULE Gold		
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>			
Integrierter USB-Hub *	✓		
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C		
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1		

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date