

## Información sobre productos

### 44 31 J02

#### Alicate para arandelas

Para arandelas interiores en taladros

En ángulo de 45°

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- En referencia a DIN 5256 C y DIN 5256 D, pero en ángulo de 45°
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



∠45°

#### Información general

Núm. de artículo	44 31 J02
EAN	4003773066941
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	90 g
Dimensiones	140 x 48 x 11 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad para arandelas interiores	Ø 8 – 13 mm
Puntas (diámetro)	Ø 0,9 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.