

Productinformatie

92 01 06

Universele pincet



- Universele pincetten zijn geschikt voor zowel veeleisende standaardtoepassingen als precisiewerk
- Groot aantal modellen: recht, schuin, met gladde of gekartelde grijpvlakken en handgrepen, met naaldpunten, spitse of stompe punten en in verschillende lengtes
- Voor de electronicabranche, horlogefabrikanten en juweliërs
- Hoogwaardig roestvrij staal: hoge taaiheid en zeer goede corrosiebestendigheid tegen verschillende atmosferische omgevingen en veel bijtende materialen
- Premium roestvrij staal

Algemeen

Artikel-nr.	92 01 06
	36A.SA.1
EAN	4003773086765
Materiaal	premium roestvrij staal
Grijpvlakken	gladde grijpvlakken
gewicht	15 g
Afmetingen	120 x 10 x 18 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Oppervlak	gematteerd
Uitvoering	30° gebogen
Puntbreedte (A)	0,17 mm
Puntbreedte (B)	6 mm
Uitvoering pincetpunt	stomp
Corrosiebestendig	ja
ESD-getest	nee
VDE-gekeurd	nee
Branches	Industrie Elektronika
Magnetisch	niet-magnetiseerbaar (80%)

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen