

afroller

voor polypropyleenband, voor bandbreedte 16 mm, voor wielen met 406 mm kern, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in blauw

Artikelnummer: 100041



Afroller

voor PP-omsnoeringsband

afroller

- voor polypropyleenband
- voor bandbreedte 16 mm
- voor wielen met 406 mm kern
- onderbouw 2 wielen
- van plaatstaal in blauw






Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	afroller uitrusting	beugelrem, bak
gereedschapstype	afroller	onderbouw	2 wielen
soort verpakking	handmatig	bandrem	ja
voor omsnoeringsband, type	polypropyleen	materiaal afroller	plaatstaal
voor bandbreedte	16 mm	kleur afroller	blauw
voor kern rol	406 mm	gewicht	12 kg
set	nee		

Gerelateerde Producten

100039		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 2000 m x 16 mm, kern rol Ø 406 mm, tot een krachttuifening van 2400 N scheurvast, van polypropyleen in zwart, gewafeld en gestempeld, gewafeld en gestempeld
--------	---	--

Dit past ook bij ...

215672		hoekbeschermer, Van kunststof in zwart, recyclebaar, Beenafmetingen 40 x 40 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
227306		veiligheidsutter, veerbelast trapeziummes met automatisch inschuifbaar lemnet, lemnetlengte 58 mm, met magazijn voor reservemessen
531546		pallet-bescherfolie, lengte x breedte 1600 x 1200 mm, Van 25 µm dik polyethyleen, in transparant