

fetra etagewagen

draagvermogen 250 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 118654



fetra
Transportgeräte



fetra Etagewagen

Draagvermogen 250 kg

etagewagen

- draagvermogen 250 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 610 x 410 mm
- etage(s) van hout
- etages met bordlijst van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- constructie van staal (gelast)
- 4 zwenkwielen, 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- Leveringstoestand gedemonteerd
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	etagewagen	in-/uitklapbaar	nee
draagvermogen	250 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
lengte laadvlak	610 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	410 mm	wiel-ø	125 mm
etages aantal	2 stuks	wiellager	groefkogellager
materiaal etage(s)	hout	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
draagvermogen etage	100 kg	wielstand	rechthoekig
whiteboardlijst	staal	oppervlak	m. poedercoating
etage-inrichting	recht	kleur	briljantblauw // RAL5007
materiaal	staal	norm	EN 1757-3 (rem)
materiaal verwerking	gelast	levering	gedemonteerd
euronorm	ja	garantie	10 jaar
constructies	geen	gewicht	19 kg
elektrisch geleidend	nee		