

fetra kastwagen

draagvermogen 600 kg, met 1 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1050 x 700 mm, platform van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007/RAL7035, met 2 kasten, met TPE-banden

Artikelnummer: 118796



fetra
Transportgeräte



fetra Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 600 kg

kastwagen

- draagvermogen 600 kg
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1050 x 700 mm
- platform van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007/RAL7035
- gelaste staalconstructie
- met 2 kasten
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	200 mm
type wagen	kastwagen	wiellager	groefkogellager

draagvermogen	600 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte laadvlak	1050 mm	materiaal	staal
breedte laadvlak	700 mm	elektrisch geleidend	nee
wagen uitrusting	2 kasten	schuifbeugel	1 stuks
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
kast	2 stuks	oppervlak	m. poedercoating
hoogte	905 mm	kleur	RAL5007/RAL7035
etages aantal	1 stuks	norm	EN 1757-3 (rem)
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	garantie	10 jaar
banden	TPE	gewicht	102 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225624		pakpapier rolhouder voor transportwagen, met afscheurrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar