


bott **stysteemkast** cubio

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 650 mm, 1 niveau met Stalen bodem, 4 lade(n), afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 125898



bott Systeemkast cubio









systeemkast

- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1050 x 650 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren binnen met perforatie
- deuren met verdeckte sluitstang
- deuropeningshoek 180 °
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 160 kg
- 4 lade(n)
- met draaigreep
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
type kast	systeemkast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	2000 mm	sluitsysteem	5-punts sluitsysteem
breedte	1050 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	650 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden, lades	scheidingswand	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	materiaal	plaatstaal
legborden / schappen aantal	1 stuks	openingshoek deur	180 °
draagvermogen legbord	160 kg	greep	draaigreep
laden aantal	4 stuks	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	171,2 kg

Gerelateerde Producten

125787		oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 650 mm
125792		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 50 x 1050 x 650 mm, voor een vaklast van 100 kg, met lade voor normale belastingen, van staal in RAL7035 lichtgrijs
125795		uittrekbaar legbord voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 75 x 1050 x 650 mm, voor een vaklast van 200 kg, met lade voor zware lasten, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126035		achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 350 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126036		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 350 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126037		achterwandpaneel, met sleuven, hoogte x breedte 400 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126038		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 400 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126039		achterwandpaneel, met geperforeerd, hoogte x breedte 450 x 1050 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126057		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1050 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
126065		Stalen bodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 25 x 1050 x 650 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

126069		kledingstang, met 6 haak, breedte x diepte 1050 x 650 mm, van aluminium geëloxeerd
126082		inlegbodem voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 64 x 1050 x 650 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126091		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126092		lade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 650 mm, lade voor normale belastingen, in RAL7035 lichtgrijs
126098		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 125 x 1050 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126099		binnenlade voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 175 x 1050 x 650 mm, lade voor zware lasten, in RAL7035 lichtgrijs
126244		onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 650 mm
126267		antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 925 x 525 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 650 mm