


Bauer bac de rétention

pour 2 x IBC / fûts 10 x 200 litres,
volume de rétention 1000 l, hauteur
x largeur x profondeur 375 x 2690 x
1650 mm, avec caillebotis, en acier
avec revêtement en zinc anti-
corrosion en RAL 5012 bleu clair

Numéro d'article: 139884



Bauer Bac de rétention avec un volume de rétention de 1000 l

bac de rétention






- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- pour 2 x IBC / fûts 10 x 200 litres
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 375 x 2690 x 1650 mm
- avec caillebotis
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion en RAL 5012 bleu clair
- garde au sol 100 mm pour manutention avec gerbeur
- construction du bac de rétention agréée par les autorités



Détails techniques

type de stockage de produits dan	bac de rétention	matériau	acier
type de bac de rétention	bac de rétention	surface	galvanisé
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu // RAL 5012
capacité	2 x IBC / fûts 10 x 200 litres	équipement bac de rétention	caillebotis
volume de rétention	1000 l	possibilité de passage au-dessous	oui
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	garde au sol	100 mm
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	roulant	non
hauteur	375 mm	exécution couleur	bleu // RAL 5012
largeur	2690 mm	Poids	274 kg
profondeur	1650 mm		

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène
504444		sacoche d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm
525760		symbole de danger, Symbole/texte : dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm