

## opvangbak

voor 3 x IBC, opvangvolume 1000 l,  
hoogte x breedte x diepte 780 x  
3850 x 1460 mm, met 3 aftapbokken,  
van staal met  
corrosiebeschermende zinklaag in  
RAL 5012 lichtblauw



Artikelnummer: 139905

## Opvangbak

opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor 3 x IBC
- opvangvolume 1000 l
- hoogte x breedte x diepte 780 x 3850 x 1460 mm
- met 3 aftapbokken
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL 5012 lichtblauw
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	materiaal	staal
type opvangbak	opvangbak	oppervlak	verzinkt
opslagplaats	onderdak	kleur	blauw // RAL 5012
capaciteit	3 x IBC	opvangbak uitrusting	aftapbok
opvangvolume	1000 l	onderrijdbaar	ja

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	780 mm	kleur uitvoering	blauw // RAL 5012
breedte	3850 mm	gewicht	385 kg
diepte	1460 mm		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm