

Helge Nyberg chariot grillagé Serie 100

force 200 kg, Avec 3 plateau(x),
tablette grillagée, plateau longueur
x largeur 1200 x 450 mm, châssis
avec revêtement en zinc anti-
corrosion, roues avec bandage
caoutchouc



HelgeNyberg AB

Numéro d'article: 146169

Helge Nyberg Chariot grillagé Serie 100

Force 200 kg

chariot grillagé

- force 200 kg
- Avec 3 plateau(x), tablette grillagée
- plateau longueur x largeur 1200 x 450 mm
- hauteur x longueur x largeur 1120 x 1380 x 460 mm
- rehausse 2 ridelles (grille)
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- structure en tube d'acier, soudé
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- roues avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à billes
- disposition des roues rectangulaire

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | longueur | 1380 mm |
| type de chariot | chariot grillagé | largeur | 460 mm |
| longueur de plateau | 1200 mm | alignement de niveaux | droit |
| largeur de plateau | 450 mm | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|
| hauteur | 1120 mm | pneumatique | caoutchouc |
| nombre de plateaux | 3 pièce | Diamètre de roue | 125 mm |
| charge | 200 kg | roulement | roulement à billes |
| force plateau | 100 kg | conducteur d'électricité | non |
| type de niveau | tablette grillagée | disposition des roues | rectangulaire |
| rehausses | 2 ridelles (grille) | surface | galvanisé |
| matériau | tube d'acier | | 1 pièce |
| matériau de finition | soudé | Poids | 32 kg |