

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 60 kg, Met TPE-banden in grijs, diameter 75 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm

VE 2 stuks

Artikelnummer: 159266



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Apparaatwielen

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 60 kg
- Met TPE-banden in grijs
- Geluiddempend
- diameter 75 mm
- schroefgatafstand 48x48/38x38 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 60 x 60 mm
- Zwenklager met Kogelbaan, twee rijen

Technische details

transporttechniek	rollen	materiaal behuizing	staal
roltype	apparatenwiel	zwenklager	Kogelbaan, twee rijen
set	nee	draadvangkappen	nee
bouwmodel	bokwiel	totale hoogte	103 mm
draagvermogen	60 kg	loopbreedte	25 mm
banden	TPE	loopvlak eigenschap	Geluiddempend

wiel-ø	75 mm	lengte plaat	60 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	60 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	48x48/38x38 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
elektrisch geleidend	nee	kleur banden	grijs