

vatpomp

voor zuren, logen, reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, oliën, voedingsmiddelen met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 0,23 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte x diameter 650 x 32 mm, dompeldiepte 650 mm, uitloop via boog



Artikelnummer: 200960



Handpomp

van PP

vatpomp

- voor zuren, logen, reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, oliën, voedingsmiddelen met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,23 liter per hefbeweging
- dompelbuis lengte x diameter 650 x 32 mm, dompeldiepte 650 mm
- uitloop via boog
- behuizing van polypropyleen

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	0,23 l/hef
vaten-/containerhandling	pomp	lengte dompelbuis	650 mm
pomptype	vatpomp	dompelbuisdiameter	32 mm
medium	zuren, logen, reinigingsmiddelen, koelvloeistoffen, oliën,	dompeldiepte	650 mm

	voedingsmiddelen		
max. viscositeit	500 mPas	uitloop	boog
opslagbak	jerrycan, vat tot 200 l	materiaal behuizing	polypropyleen
bediening	hand	gewicht	1,2 kg

Gerelateerde Producten

200963		vatenstop, diameter opening 40 - 70 mm, van PVC
200964		vatkoppeling, schroefdraad R2" fijn schroefdraad binnen, van polypropyleen
200965		vatkoppeling, schroefdraad Mauser 2" grove schroefdraad binnen, van polypropyleen
200966		vatkoppeling, schroefdraad Tri-sure grove schroefdraad binnen, van polypropyleen

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm