

## stumpf conteneur de tri sélectif

coupe-feu, Capacité 1 x 45 l,  
hauteur x largeur x profondeur 710 x  
330 x 310 mm, corps en Tôle d'acier  
de qualité galvanisé avec finition  
peinture époxy antichocs et  
antirayures RAL3000 rouge vif,  
couvercle en Tôle d'acier de qualité  
galvanisé avec finition peinture  
époxy antichocs et antirayures  
RAL3000 rouge vif

Numéro d'article: 206121



## stumpf Conteneur de tri sélectif

### roulant

conteneur de tri sélectif

- tablette
- coupe-feu
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 710 x 330 x 310 mm
- convient pour le intérieur
- avec trappe d'insertion
- auto-fermant et anti-odeurs
- partie supérieure amovible
- Vidage facile par pièce de tête



- corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL3000 rouge vif
- couvercle en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL3000 rouge vif
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie

## Détails techniques

équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs
lieu d'utilisation	intérieur	Auvent de protection	non
installation	tablette	couleur du couvercle	rouge feu // RAL3000
capacité	45 l	exécution couleur	rouge feu // RAL3000
unité collectrice	1 pièce	Matériau corps	Acier
hauteur	710 mm	surface de corps	galvanisé // finition peinture époxy
largeur	330 mm	couleur du corps	rouge feu // RAL3000
profondeur	310 mm	matériau de couvercle	Acier
exécution piètement	roulant	surface couvercle	galvanisé // finition peinture époxy
coupe-feu	coupe-feu	vidange par	pièce de tête
réservoir intérieur	non	gerbable	non
mécanique de roulement	non	forme	angulaire
roulant	oui	garantie	5 années
couvercle	oui	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	8,1 kg

## Accessoires

204819



Kit d'étiquettes pour conteneur de tri sélectif, verre, papier, plastique, métal, biodégradables et résidus

## Cela s'adapte aussi ...

468501



Torsadeuse, pour sac poubelle

501813



chariot conteneur aluminium, force 200 kg, capacité 430 l, hauteur x longueur x largeur 835 x 1130 x 630 mm, avec bandage caoutchouc plein

505173



pochette d'affichage, DIN A3 dans format portrait, cadre en fil d'acier avec gaine plastique en rouge, cadre avec œillets métalliques

526031



support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir

527157



kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois