

## Thurmetall combikast Modul 1

hoogte x breedte x diepte 2100 x 805 x 695 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met key lock, 2 niveaus met Stalen bodem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw, front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw

Artikelnummer: 218312



THURMETALL

5 YEARS  
WARRANTY



## Thurmetall Combikast Modul 1

### modulair samen te stellen




combikast

- hoogte x breedte x diepte 2100 x 805 x 695 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/2x200 mm
- constructie van staal
- met beletteringsstrook
- draagvermogen per lade 75 kg
- ladegeleider 100 %
- met uittrekklokkade
- afsluitbaar met key lock
- 2 niveaus met Stalen bodem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in duifblauw
- front met slag- en krasvaste poedercoating in lichtblauw
- 5 jaar garantie

## Technische details

in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	draagvermogen legbord	75 kg
meubeltype	kast	uittrekbare lade	100 %
type kast	ladekast	kleur romp	duifblauw
materiaal	staal	kleur voorkant	lichtblauw
hoogte	2100 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	805 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	695 mm	uittrekblokkering	uittrekblokkade
laden aantal	7 stuks	beletteringsveld	beletteringsstrook
laden aantal x hoogte	2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/2x200 mm	kleur bodem	duifgrijs
fronthoogte 75 mm	2 stuks	oppervlak legbord	m. poedercoating
fronthoogte 100 mm	2 stuks	afsluitbaar	ja
fronthoogte 150 mm	1 stuks	sluitsysteem	key lock
fronthoogte 200 mm	2 stuks	scheidingswand	nee
draagvermogen lade	75 kg	verrijdbaar	nee
legborden / schappen aantal	2 stuks	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	Stalen bodem	gewicht	215 kg

## Gerelateerde Producten

218342		dubbele vleugel deur, in lichtblauw, hoogte x breedte 1000 x 805 mm
218347		dubbele openslaande deur met venster, in lichtblauw, hoogte x breedte 1000 x 805 mm
218351		sokkelpaneel, hoogte x breedte 100 x 805 mm, voor kastbreedte 805 mm, van staal in zwart