

Cemo PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 250 l, hoogte x breedte x diepte 180 x 1600 x 1200 mm, Gemaakt met geperforeerde plaat met trechters voor extra stabiliteit van polyethyleen, glad legbord



Artikelnummer: 220810

Cemo Opvangbak

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 250 l
- hoogte x breedte x diepte 180 x 1600 x 1200 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met geperforeerde plaat met trechters voor extra stabiliteit van polyethyleen
- glad legbord
- Plaatsbesparend stapelbaar









Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	zwart
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	geperforeerde plaat
opslagplaats	onderdak	materiaal rooster	polyethyleen
opvangvolume	250 l	onderbouw	glad legbord
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee

geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar	ja
hoogte	180 mm	nestbaar	ja
breedte	1600 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1200 mm	gewicht	25,7 kg
materiaal	polyethyleen		

Gerelateerde Producten

220811		oprijplaat voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 200 x 1260 x 800 mm, draagvermogen 300 kg
220813		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 25 l volume, van polyethyleen
220814		rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 25 l volume, van polyethyleen
220815		opvangbakverbinder voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 15 x 1140 x 15 mm, met kort
220816		opvangbakverbinder voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 15 x 1540 x 15 mm, met lang
220817		kruisverbinding voor opvangbak, hoogte x lengte x breedte 35 x 115 x 115 mm