

transpalette

GS SILENCE

force 2000 kg, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane

Numéro d'article: 225282



3 YEARS WARRANTY



Transpalette GS SILENCE

extrêmement silencieux et robuste

transpalette

- force 2000 kg
- roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc
- galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane
- hauteur de levage 200 mm / hauteur abaissée 85 mm
- fourches en acier avec laquage
- structure acierrigide
- système hydraulique avec soupape de sécurité
- poids 0 kg
- avec certification Piek
- 3 années de garantie

Détails techniques

appareil de levage	chariot de levage	galets de fourche	tandem
type de chariot de levage	transpalette	hauteur	1160 mm

charge	2000 kg	largeur	525 mm
largeur dents de fourche	150 mm	course rapide	non
commande de levage	manuel	équipement hydraulique	soupape de sécurité
commande du mécanisme de rouleme	manuel	matériau	acier
hauteur de levage (min.)	85 mm	surface de cadre	laqué
hauteur de levage (max.)	200 mm	surface de fourches	laqué
matériau de roulettes pivotantes	caoutchouc	garantie	3 années
matériau galets de fourche	polyuréthane	certification	avec certification Piek

Cela s'adapte aussi ...

149500		Butées pour transpalette, hauteur x longueur x largeur 70 x 650 x 360 mm, en polypropylène
217180		palette en carton ondulé, hauteur x longueur x largeur 120 x 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 700 / 500 kg, tablette supérieure plein
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
221381		gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9
227875		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 44, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge