

opbouwelement voor werkbank

hoogte x breedte x diepte 1380 x 2000 x 2000 mm, draagvermogen 100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp



Artikelnummer: 231001



opbouwelement voor werkbank

- hoogte x breedte x diepte 1380 x 2000 x 2000 mm
- draagvermogen 100 kg
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- uitrusting: 1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank, 1 kartonmagazijn, 1 flatscreenhouder, 1 paar zijsteunen, 2 looprails, 1 loopwagen met karabijnhaak, 1 lamp
- blad hoogte x breedte 450 x 915 mm
- gatafstand 38 mm, gatafmeting 10 x 10 mm
- plank breedte x diepte 915 x 600 mm, legbord breedte x diepte 1000

x 300 mm

- magazijn breedte x diepte 915 x 600 mm
- rail lengte 915 mm
- zijsteun hoogte x diepte 300 x 550 mm
- lamp met aan/uit-schakelaar, kabel met stekker
- 5 jaar garantie
- Leveringstoestand gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
- montage-instructie: bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)

Technische details

meubeltype	tafel	diepte legbord	600 mm
type tafel	accessoire	breedte bord	1000 mm
voor tafeltype	werkbank	diepte bord	300 mm
hoogte	1380 mm	breedte magazijn	915 mm
breedte	2000 mm	diepte magazijn	600 mm
diepte	2000 mm	lengte rail	915 mm
draagvermogen	100 kg	hoogte zijsteun	300 mm
materiaal	staal	diepte zijsteun	550 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte lamp	590 mm
kleur	lichtgrijs // RAL7035	lamp uitrusting	aan/uit-schakelaar, kabel met stekker
opbouwconstructie uitrusting	1 bevestigingsset met 4 systeemsteunen, 3 geperforeerde platen, 1 legbord, 1 rail voor zichtbakken, 1 kantelbare metalen plank,	montage-instructie	bevestigingsset onder het werkblad, systeemsteunen worden met T-bouten vastgeschroefd (niet vastschroeven aan het werkblad)
hoogte plaat	450 mm	levering	gedemonteerd/gedeeltelijk gedemonteerd
breedte plaat	915 mm	garantie	5 jaar
gatafstand	38 mm	WEEE-registratienummer	DE88847982
gatgrootte	10 x 10 mm	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
oppervlak plaat	m. melamineharscoating	gewicht	25 kg
breedte plank	915 mm		

Dit past ook bij ...

149865		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 60 x 100 x 100 mm, van polypropyleen in rood
184411		antivermoeidheidsmat, metergoed, hoogte x breedte 12 x 600 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met hamerslagoppervlak in zwart, bestendig tegen slijtage
195726		parallelbankschroef, bekbreedte 140 mm, spanwijdte 180 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw
225020		Magazijnkast, hoogte x breedte x diepte 525 x 300 x 135 mm, 10 lade(n), laden in doorschijnend wit

508821



stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart