

tegel antivermoeidheidsmat

Almelo

kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 13 x 910 x 910 mm, vuurvast, Van rubber-nitril-mix met genopt oppervlak in zwart, bestendig tegen olie en chemicaliën



Artikelnummer: 235563



tegel antivermoeidheidsmat






- geschikt voor laswerkplekken / voor zwaar gebruik
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 13 x 910 x 910 mm
- Van rubber-nitril-mix met genopt oppervlak in zwart
- 300 x 300 mm raster aan de onderzijde voor eenvoudig op maat snijden
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- vuurvast conform Bfl-S1

Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	13 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	lengte	910 mm
confectionering	kliksysteem	breedte	910 mm
module	tegel	vloerbedekking uitrusting	onderzijde met 300 x 300 mm raster
geschikt voor (branches)	laswerkplekken	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (gebruik)	zwaar gebruik	bestendigheid	oliën, chemicaliën
plaats van toepassing	binnen	brandveiligheid	vuurvast
materiaal loopvlak	rubber-nitril-mix	certificering	Bfl-S1

oppervlak vloerbedekking	genopt	gewicht 6 kg
kleur	zwart	

Gerelateerde Producten

235564		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male - met noppen voor rubbertegels met een gladde buitenrand, breedte 100 mm, in zwart
235565		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female - zonder noppen voor rubbertegels met een buitenrand met noppen, breedte 100 mm, in zwart
235566		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting male - met noppen voor rubbertegels met een gladde buitenrand, breedte 100 mm, in geel
235567		randafsluitstrip, Voor antivermoeidheidsmat, kliksysteem, aansluiting female - zonder noppen voor rubbertegels met een buitenrand met noppen, breedte 100 mm, in geel
235625		ESD mattenreiniger, spuitfles met 1 l inhoud, voor statische tafelleggers en vloermatten, verwijdert vuil en resten door olie of vingerafdrukken

Dit past ook bij ...

213069		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 30 m x 75 mm
221861		tafelwagen, draagvermogen 250 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 835 x 490 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden
227867		werkhelm, voor 530 - 630 mm hoofdombang, helmschaal van polyethyleen in blauw
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht