

## Cascao Roue encastrable



force 800 kg, diamètre 200 mm,  
longueur moyeu 60 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Double roulement à billes,  
jante en aluminium

Numéro d'article: 243677



### Roue encastrable

- force 800 kg
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Double roulement à billes
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	aluminium
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	Double roulement à billes
modèle	Roue	frein	sans
charge	800 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	60 mm
Diamètre de roue	200 mm	Poids	1,45 kg

