

META

rayonnage - rayonnage suivant

FIX

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 752 x 404 mm, charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair



META



Numéro d'article: 243997



META Rayonnage à boulonner modulaires FIX

Rayonnage suivant

rayonnage - rayonnage suivant

- système à visser
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 752 x 404 mm
- charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 750 x 400 mm
- 5 niveaux avec tablette en acier
- hauteurs de compartiments réglables par pas de 25 mm selon l'usage prévu et vos besoins
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- grande stabilité en longueur et en profondeur



- structure en acier
- montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair
- montants avec pieds en acier
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 2 échelles sur pieds en acier, matériel de montage, nombre de tablettes indiqué dans l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- selon DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser et de fixer au sol les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à quatre fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)
- des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
- instruction de montage : liaison des montants et des tablettes par des équerres de fixation avec filetage intégré et vis à tête bombée

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	équipement rayonnage	tablettes
type de rayonnage	rayonnage	type tablette/niveau	tablette en acier
rayonnage modulaire	système à visser	surface de tablette	galvanisé // finition peinture époxy
champ de rayonnage	rayonnage suivant	surface de montant	galvanisé // finition peinture époxy
matériau	acier	alignement angle d'installation	droit
hauteur	2000 mm	stabilité / raidissement / renfo	longueur / profondeur
largeur	752 mm	soubassement	pieds en acier
profondeur	404 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
charge maxi par tablette	100 kg	couleur du montant	gris clair // RAL7035
charge maxi par élément	900 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
nombre de tablettes/niveaux	5 pièce	volume de livraison	rayonnage suivant avec 2 échelles sur pieds en acier, matériel de montage, nombre de tablettes indiqué dans l'offre
largeur de compartiment	750 mm	livraison	démonté
profondeur de compartiment	400 mm	certification	GS // label de qualité RAL
tablette réglable au pas	25 mm	garantie	5 années
utilisation	unilatéral	Poids	16,431 kg

Accessoires

150072	•	kit de chevillage à pied pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
--------	---	---

150074		chevillage mural pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
472906		rayonnage - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1002 x 404 mm, charge maximale par élément 900 kg / charge max. par tablette 100 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

203393		marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort
213058		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm
215547		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
216063		carton pour charges lourdes, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 410 x 310 x 240 mm
324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		Système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
991754		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc