

C+P locker voor scheiding van kleding Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 815 mm, 3 vak(ken), vak breedte 400 mm, Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand, Afsluitbaar met cilinderslot, geïntegreerde bank, Randen van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL 5012 lichtblauw

Clanic+



Artikelnummer: 266020



locker voor scheiding van kleding

- hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 815 mm
- 3 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- zitting hoogte x diepte 450 x 310 mm
- per vak hoedenplank, kledingstang, haak
- Elk vak onder de hoedenplank is opgedeeld door een scheidingswand
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte

sluiting

- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten
- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- geïntegreerde bank
- Randen van kunststof in RAL7035 lichtgrijs
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL 5012 lichtblauw
- Leveringstoestand gedeeltelijk gemonteerd; bank en locker apart om eenvoudig zelf te monteren
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details













scheidingswand	ja	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
meubeltype	kast	kleur lijsten	lichtgrijs // RAL7035
type kast	locker voor scheiding van kleding	oppervlak romp	gemoffeld
vakken	3 stuks	oppervlak front	gemoffeld
dubbeldeks	nee	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
hoogte	2120 mm	hoedenplank	ja
zithoogte	450 mm	kledingstang	ja
breedte	1200 mm	kledinghaak aantal	4 stuks
breedte vak	400 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
diepte	815 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
zitdiepte	310 mm	deuraanslag	rechts
type bank	geïntegreerde bank	openingshoek deur	110 °
onderbouw	bank	garantie	10 jaar
hoogte onderbouw	420 mm	opstelling	wand
kleur onderbouw	zwartgrijs // RAL7021	ventilatie	behuizing en front
afsluitbaar	ja	stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen
sluitsysteem	cilinderslot	deurdemping	ja
materiaal	staal	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
materiaal verwerking	gelast	levering	gedeeltelijk gemonteerd; bank en locker apart om eenvoudig zelf te monteren
materiaal lijst	kunststof	gewicht	70,1 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

271467



schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

271474		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272037		openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272039		gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272049		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof