

RVS etagewagen

draagvermogen 100 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 825 x 500 mm, etage(s) van RVS met afrolrand, wielen met TPE-banden

Artikelnummer: 272195



RVS etagewagen

- draagvermogen 100 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 825 x 500 mm
- hoogte x lengte x breedte 940 x 910 x 590 mm
- etage(s) van RVS met afrolrand
- RVSconstructie, stevig gelast
- 4 zwenkwielen, 2 wielen met rem
- wiel Ø 100 mm
- wielen met TPE-banden
- behuizing van staal
- wielnaaf met zwenklager met dubbele kogeldraaikrans
- behuizing met corrosiebeschermende zinklaag
- wielstand rechthoekig
- conform ISO 9223
- rem conform EN 1757-3
- 5 jaar garantie





Technische details

transporttoestel transportwagen

materiaal behuizing (wiel) staal

type wagen	etagewagen	wieluitrusting	2 wielen met rem
materiaal	RVS	etage-inrichting	recht
draagvermogen	100 kg	hoogte	940 mm
lengte laadvlak	825 mm	lengte	910 mm
breedte laadvlak	500 mm	breedte	590 mm
etages aantal	3 stuks	constructies	geen
etage-afstand	280 mm	schuifbeugel	2 stuks
materiaal platform	RVS	in-/uitklapbaar	nee
platform uitrusting	afrolrand	wieluitrusting	verzinkt
materiaal verwerking	stevig gelast	wielstand	rechthoekig
wielen aantal/soort	4 zwenkwielen	norm	EN 1757-3 (rem)
banden	TPE	garantie	5 jaar
wiel-ø	100 mm	certificering	conform ISO 9223
wiellager	zwenklager	gewicht	15 kg

Dit past ook bij ...

219576		drinkglazenset, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van glas in zwart, inhoud per kopje 300 ml
219586		set cappuccinokopjes, set bestaande uit: 2 glazen zonder oor, van thermoglas, inhoud per kopje 250 ml
219597		set espressokopjes, set bestaande uit: 2 kopjes, 2 planken, van keramiek mat in lichtbeige, inhoud per kopje 50 ml
222830		keukenrol, van tissue met gestanst oppervlak, tweelaags, blad lengte x breedte 240 x 230 mm