

Kappes magazijnkast

hoogte x breedte x diepte 1950 x 690 x 285 mm, 82 bakken van polyethyleen, overzichtelijke onderdelenopslag op 15 niveaus met Stalen bodem en 82 bakken, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 296519



KAPPES



Kappes Tijdschriftenkast

met Favorit zichtbakken

magazijnkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 690 x 285 mm
- 82 bakken van polyethyleen
- uitrusting 54 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm, 28 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm
- draagvermogen per niveau 30 kg
- constructie van plaatstaal
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- overzichtelijke onderdelenopslag op 15 niveaus met Stalen bodem en 82 bakken
- Per 15 mm verstelbaar
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot


- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type kast	werkplaatskast	oppervlak front	m. poedercoating
type deur	dubbele vleugel deur	sluitsysteem	cilinderslot
hoogte	1950 mm	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
breedte	690 mm	onderbouw	sokkel
diepte	285 mm	materiaal	plaatstaal
kast uitrusting	legborden, kisten	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	15 stuks	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	30 kg	scheidingswand	nee
zichtbakken aantal	82 stuks	vergrendeling	driezijdig
aantal bakken x maat	54 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm, 28 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm	greep	draaigreep
materiaal kist	polyethyleen	verrijdbaar	nee
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	uitvoering	met deuren
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	67,77 kg

Gerelateerde Producten

323236		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in blauw
323247		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in blauw
323305		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in geel
323316		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in geel
323371		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in groen
323382		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in groen
323429		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in rood
323451		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood
324578		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in grijs

324589		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in grijs
--------	---	--

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil