

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Artikelnummer: 342004



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Bokwiel

bokwiel


- draagvermogen 135 kg
- met massief rubber-banden
- niet-strepend
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen
- diameter x breedte 160 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 60 x 20 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	totale hoogte	195 mm
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	60 mm
bouwmodel	bokwiel	naafboorgat	20 mm
draagvermogen	135 kg	wielbreedte	40 mm

banden	massief rubber	loopvlak eigenschap	niet-strepend
wiel-ø	160 mm	lengte plaat	135 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	110 mm
wiellager	glijlager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen	schroefgat-ø	11 mm
bevestigingselement	plaat	oppervlak behuizing	verzinkt
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	zwart
materiaal behuizing	staal	gewicht	1,648 kg
draadvangkappen	nee		

Gerelateerde Producten

343379		wiel, draagvermogen 135 kg, met massief rubber-banden, diameter x breedte 160 x 40 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof
--------	---	---

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken