

Thurmetall ladekast

hoogte x breedte x diepte 800 x 805 x 695 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 526226



THURMETALL



Thurmetall Ladekast

laden met 75 kg draagvermogen

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 800 x 805 x 695 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 1x50 mm/2x75 mm/1x125 mm/2x150 mm
- constructie van staal
- met greeplijst
- met etikettenlijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden telescooprail, uittrekbaar legbord 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met kleursysteem
- met Uittrekbeveiliging per lade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating



- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie

Technische details




meubeltype	kast	indelingsraster stand	50 mm
type kast	ladekast	lade uitrusting	kleursysteem
materiaal	staal	uittrekrail lade	telescooprail
hoogte	800 mm	uittrekbare lade	100 %
breedte	805 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	695 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	lades	uittrekblokkering	Uittrekbeveiliging per lade
laden aantal	7 stuks	beletteringsveld	etikettenlijst
hoogteverstelraster lade	25 mm	afsluitbaar	ja
laden aantal x hoogte	1x50 mm/2x75 mm/1x125 mm/2x150 mm	sluitsysteem	cilinderslot
fronthoogte 50 mm	1 stuks	scheidingswand	nee
fronthoogte 75 mm	3 stuks	greep	greeplijst
fronthoogte 125 mm	1 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	2 stuks	certificering	GS // TÜV
draagvermogen lade	75 kg	garantie	5 jaar
indelingsraster liggend	30 mm	gewicht	11 kg

Gerelateerde Producten

501090		scheidingswand, 2 lengteverdelers + 3 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 700 mm
501104		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501105		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501106		scheidingswand, 4 lengteverdelers + 11 scheidingsplaten, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 150 mm, breedte 700 mm
501143		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 700 mm
501144		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501145		set inzetbakken, bestaand uit 30 bakken, 18 x BxD 100x100 mm, 12 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501156		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 50 mm, breedte 700 mm

501157		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 75 mm, breedte 700 mm
501158		set inzetbakken, bestaand uit 21 bakken, 21 x BxD 100x200 mm, passend voor ladebreedte 700 mm, fronthoogte 100 / 125 mm, breedte 700 mm
501167		schuimrubber bekleding, passend voor ladebreedte 700 mm, breedte 700 mm, in zwart
501171		antislipmat, passend voor ladebreedte 700 mm, breedte x diepte 700 x 400 mm, dikte 5 mm, in antraciet
532138		etiketlijst, voor ladekast, breedte 30 mm
532139		etiketlijst, voor ladekast, breedte 50 mm

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, Van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw