

## Bauer sneeuwschuiver

Werkbreedte 1800 mm,  
afschroefbare schraaplijst van  
rubber, bord enkelvoudig links en  
rechts verstelbaar, met  
corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 531817



## Bauer Sneeuwschuiver

### Lichte uitvoering





sneeuwschuiver

- Werkbreedte 1800 mm
- afschroefbare schraaplijst van rubber
- bord enkelvoudig links en rechts verstelbaar
- passend voor vorkdiameter 150x50 mm
- van staal, voorzien van hoekprofiel
- met corrosiebeschermende zinklaag

### Technische details

buitenopstelling	winterdienst	materiaal schuurlijst	rubber
winterdienst	sneeuwschuiver	bord verstelling	enkelvoudig links en rechts
materiaal	staal	vorkdwarsdoorsnede	150x50 mm
materiaal verwerking	voorzien van hoekprofiel	oppervlak	verzinkt
werkbreedte	1800 mm	kleur uitvoering	verzinkt
beleg	rubberen schuurlijst	gewicht	139 kg

Dit past ook bij ...

142913		strooigoedbak, inhoud 210 l, hoogte x lengte x breedte 775 x 790 x 605 mm, van hogedruk polyethyleen, bak grijs, deksel oranje, wanden gesloten, onderbouw voeten
369022		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in grijs, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
530286		sneeuwschep, steekplaat van GVK (glasvezelversterkt kunststof), bezem met aluminium rand