

## hofs

### dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2200 x 1000 x 600 mm, veldlast 630 kg / vaklast 90 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 6 ordnerhoogtes voor 84 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik tweezijdig - optimale benutting van de ruimte en meer opbergruimte, want vrijstaand in de ruimte te plaatsen, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 715677



### hofs Dossier-schroefstelling

#### Basisstelling

dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 1000 x 600 mm
- veldlast 630 kg / vaklast 90 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 600 mm
- 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 6 ordnerhoogtes voor 84 ordners
- niveaus met ?
- gebruik tweezijdig - optimale benutting van de ruimte en meer





opbergruimte, want vrijstaand in de ruimte te plaatsen

- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten





## Technische details

meubeltype	stelling	stelling uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling	dekvloer	ja
stellingsysteem	schroefstelsysteem	vakbreedte	1000 mm
stellingveld	grondveld	vakdiepte	600 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	ordnercapaciteit	84 stuks
hoogte	2200 mm	veldlast	630 kg
breedte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
diepte	600 mm	oppervlak standaard	verzinkt
legborden / schappen aantal	7 stuks	kleur uitvoering	verzinkt
ordnerhoogtes	6 stuks	inhoud levering	basisstelling met 4 staanders, aantal niveaus zie aanbod
vaklast	90 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus uitrusting	midden-aanslagranden // legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
gebruik	tweezijdig	gewicht	48,1 kg
materiaal	staal		

## Gerelateerde Producten

715688		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1000 x 600 mm, veldlast 630 kg / vaklast 90 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, waarvan 1 afdeklegbord / 6 ordnerhoogtes voor 84 ordners, waarvan 1 afdeklegbord, gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
715928		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, voor een vaklast van 90 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

## Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit