

# pavo

## Chariot à plate-forme "Pro", capacité de charge 150 kg

- chariot en tôle d'acier
- poignée avec revêtement mousse pour protéger les mains
- avec revêtement du plateau antidérapant
- la protection périphérique protège les murs et les cadres de porte
- dossier de poussée rabattable
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes
- surface de charge: (L)730 x (P)480 mm
- dimensions déplié: (L)735 x (P)480 x (H)820 mm
- dimensions replié: (L)730 x (P)480 x (H)290 mm

### Exemples d'utilisation:

- chariot maniable pour un transport rapide d'objets dans l'entreprise et pendant les déplacements

### Adapté pour:

- jardineries
- supermarchés de vente de boissons
- hall de dépôts
- garages
- bureaux



Chariot à plate-forme "Pro"



Chariot à plate-forme "Pro" - vue latérale

Produit	Modèle	Surface de charge (L x P)	Dimensions (L x P x H)	Capacité de charge	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Chariot à plate-forme en tôle d'acier	plate-forme en tôle d'acier	730 x 480 mm	735 x 480 x 820 mm	150 kg	noir / orange	8019656	7300254