

## VARIOfit Reifenkarre

Traglast 200 kg, Für Reifen Ø 540 - 820 mm, manuell, Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge

Artikelnummer: 139148



VARIOfit

12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Reifenkarre





Reifenkarre

- Für Aufnahme, Transport und Abstellung von kompletten Reifenstapeln
- Traglast 200 kg
- Für Reifen Ø 540 - 820 mm
- Höhe x Breite 1600 x 705 mm
- manuell
- Ladungssicherung durch Hebelsystem mit Offenhalte- / Klemmfunktion
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

## Technische Details

|                          |                        |                  |              |
|--------------------------|------------------------|------------------|--------------|
| Transportgerät           | Transportkarre         | Material Felge   | Kunststoff   |
| Karrentyp                | Reifenkarre            | Radlager         | Kugellager   |
| geeignet für (Anwendung) | komplette Reifenstapel | Rad-Ø            | 260 mm       |
| Traglast                 | 200 kg                 | Stützrad         | nein         |
| für Raddurchmesser       | 540-820 mm             | Sicherheitsgriff | nein         |
| Material Verarbeitung    | verschweißt            | Griff            | Schiebebügel |
| Material                 | Stahl                  | Höhe             | 1600 mm      |
| klappbar                 | nein                   | Breite           | 705 mm       |
| Ladungssicherung         | Hebelsystem            | Oberfläche       | verzinkt     |
| Kippfunktion             | manuell                | Farbe Ausführung | verzinkt     |
| Treppenkufen             | nein                   | Garantie         | 12 Jahre     |
| Bereifung                | Vollgummi              | Gewicht          | 26 kg        |

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 210654 |   | Reifenregal, Grundfeld für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1060 x 400 mm, für Reifen mit einem Ø von 550 - 750 mm, Feldlast 450 kg / Fachlast 150 kg, 3 Ebene(n) mit Spezial-Traversenprofilen für eine schonende Reifenlagerung, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 504734 |  | Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen  |
| 507325 |  | Rangier-Wagenheber, Hublast 3000 kg, Hubbereich 395 mm  |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau   |