

LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand InLight 2

248 x LED, 43 W, Leuchtmittel
austauschbar, Energieeffizienzklasse
A, Höhe x Länge x Breite 40 x 2011 x
92 mm



Artikelnummer: 220457



LED-Deckenleuchte InLight 2

LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand

- zur direkten Deckenmontage im Außenbereich
- 248 x LED, 43 W, Leuchtmittel austauschbar
- Energieeffizienzklasse A
- Höhe x Länge x Breite 40 x 2011 x 92 mm
- Schutzart IP23: Fremdkörper > 12 mm, leichtes Sprühwasser
- temperaturbeständig von -20 °C bis +50 °C
- LED-Module und Treiber dürfen nur durch einen Elektriker ausgetauscht werden

Technische Details

Bürohelfer	Leuchten	dimmbar	ja
Leuchtentyp	LED-Deckenleuchte für Raucherunterstand	drehbar	nein
Aufstellung/Montage	Deckenmontage	Höhe	40 mm
Leuchtmitteltyp	LED	Länge	2011 mm
Leuchtfarbe	neutralweiß	Breite	92 mm
Lichtstrom	3300 Lumen	IP Schutzart	23: Fremdkörper > 12 mm, leichtes Sprühwasser

Leuchtmittel Anzahl	248 Stück	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +50 °C
Energieeffizienzklasse	A	WEEE- Registrierungsnummer	DE94920195
LED	ja	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leistung Leuchtmittel	43 W	Gewicht	4,2 kg
Leuchtmittel austauschbar	austauschbar		