

PROCITY Industriespiegel

Höhe x Breite 600 x 800 mm, Spiegel aus Edelstahl, rahmenlos, temperaturbeständig bis +400°C

Artikelnummer: 227757



PROCITY Industriespiegel

für Industrieanlagen mit einer hohen Wärmeentwicklung




Industriespiegel

- Geeignet für Industrieanlagen mit hoher Hitzeentwicklung
- Höhe x Breite 600 x 800 mm
- Spiegel aus Edelstahl, rahmenlos
- temperaturbeständig bis +400°C
- Zur Wand- oder Pfostenmontage
- Ausgestattet mit Halterung

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Breite	800 mm
Sicherheitsausstattung	Spiegel	Temperaturbeständigkeit	bis +400°C
Spiegeltyp	Industriespiegel	Spiegel Ausstattung	Halterung
geeignet für (Branche/Bereich)	Industrieanlagen mit hoher Hitzeentwicklung	Spiegel Eigenschaft	rahmenlos
Material Spiegel	Edelstahl	Befestigungsart	Wand-/Pfostenmontage
Höhe	600 mm	Gewicht	22 kg

Dazu passt auch ...

224520		Verbindungshalterung für Verkehrsspiegel, Länge 1300 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224521		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl, feuerverzinkt
224522		Rohrpfosten für Verkehrsspiegel, Höhe x Durchmesser 4000 x 76 mm, Aus Stahl feuerverzinkt mit Lackierung in RAL6005 Moosgrün