

Hymer

Rollbare Stufenleiter

8224

Aufstieg beidseitig, 2 x 6 profilierte Stufen (inkl. Podest), Standhöhe 0,92 m, Holmlänge 1,53 m, aus Aluminium

Artikelnummer: 231330



HYMER



Rollbare Stufenleiter







- Aufstieg beidseitig
- 2 x 6 profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Standhöhe 0,92 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 1,53 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Erhöhte Stabilität durch Aussteifungsstreben am Antritt
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- auswechselbare Leiterfüße und 4 schwenkbare Federrollen am Holmende
- aus Aluminium
- aufgestellt Höhe x Breite 1400 x 500 mm

- Gewicht 11,6 kg
- gemäß EN 131
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Leitertyp	Rollbare Stufenleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung und starre Strebe gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
Material	Aluminium	Sicherheitsbügel	nein
Nutzung	beidseitig	Spreizsicherung	ja
Länge Holm	1,53 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Standhöhe	0,92 m	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	2 x 6	Verstärkung	Aussteifungsstreben am Antritt
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Treppengängig	nein
Tiefe Stufen	80 mm	Unterbau	auswechselbare Leiterfüße und 4 schwenkbare Federrollen
Höhe	1400 mm	Norm	EN 131
Breite	500 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
fahrbar	ja	Gewicht	11,6 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE