

Cascoo Rückenloch-Lenkrolle mit Feststeller



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 50 mm, Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz, Naben Länge 22 mm, Totalfeststeller, Felge aus Polypropylen, Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm



Artikelnummer: 243577

Rückenloch-Lenkrolle mit Feststeller

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 50 mm
- Nabe mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Naben Länge 22 mm
- Totalfeststeller
- Felge aus Polypropylen
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 11 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Rückenloch	11 mm
Bauform	Lenkrolle	Material Gehäuse	Stahl
Bereifung	Polypropylen	Feststeller	Totalfeststeller
Rad-Ø	50 mm	Fadenschutz	nein
Material Felge	Polypropylen	Nabenlänge	22 mm
Radlager	Schwenklager	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt

Befestigungselement Rückenloch

Gewicht 0,19 kg