

Hymer Industrie-Stehleiter 6026

Aufstieg einseitig, 10
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 2,3 m, Podest Breite x
Tiefe 250 x 250 mm, Holmlänge 3,2
m, aus Aluminium

Artikelnummer: 331992



HYMER



Hymer Industrie-Stufenleiter 6026

Ausführung D, A, CH, F

Industrie-Stehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg einseitig
- 10 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 2,3 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,8 m
- Reichhöhe 4,3 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 3,2 m
- Stufen-Holm-Verbindung 8-fach vernietet
- Sichere Anwendung durch D-Holm-Konzept und Spreizsicherung für extra hohe Stabilität
- mit praktischer Ablageschale und Eimerhaken
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende



- aus Aluminium
- aufgestellt Höhe x Breite 2950 x 625 mm
- Gewicht 12,2 kg
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	Breite	625 mm
Leitertyp	Industrie-Stehleiter	klappbar	ja
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	fahrbar	nein
Material	Aluminium	Sprossen-/Holmverbindung	8-fach vernietet
Nutzung	einseitig	Sicherheitsausstattung Leiter	D-Holm-Konzept und Spreizsicherung für extra hohe Stabilität
Holmlänge	3,2 m	Sicherheitsbügel	nein
Standhöhe	2,3 m	Spreizsicherung	ja
Breite Podest	250 mm	Leiter Ausführung	zweitellig
Tiefe Podest	250 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale und Eimerhaken
Arbeitshöhe	3,8 m	Ablageschale	ja
Reichhöhe	4,3 m	Treppengängig	nein
Stufen Anzahl	10	Unterbau	rutschfeste Leiterfüße
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Garantie	10 Jahre
Tiefe Stufen	80 mm	Gewicht	12,2 kg
Höhe	2950 mm		

Zubehör

147605		Ersatzteil, Für Industrie-Stehleiter
147610		Ersatzteil, Für Stufenstehleiter

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
149286		Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm
204801		Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß

221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
520203		Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß
526758		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE