

## META

### Aktenregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 636 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 527754



Das Lagersystem



### META Akten-Steckregal

#### Grundregal

META Aktenregal - Grundfeld




- Geeignet für Archivräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 636 mm
- Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg
- Fach Breite x Tiefe 1250 x 600 mm
- 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen
- Ebenen mit steckbarer Mittel-Anschlagkante gegen das Herausfallen von Ordnern
- Im Raster von 25 mm verstellbar





- M-förmige Längskanäle mit 5-facher Abkantung sorgen für eine hohe Stabilität und Sicherheit gegen Verletzungen
- Nutzung beidseitig
- Hohe Stabilität durch Längsriegel
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 1 Auffangwanne und Ebenen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (21) bestätigt
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





Möbeltyp	Regal	Stabilität / Aussteifung / Verst	Längsriegel
Regaltyp	Aktenregal	Nutzung	beidseitig
Regalsystem	Stecksystem	Material	Stahl
Regalfeld	Grundfeld	Regal Ausstattung	Böden
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Fachbreite	1250 mm
Höhe	2200 mm	Fachtiefe	600 mm
Breite	1256 mm	Ordnerhöhen	6 Stück
Tiefe	636 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	7 Stück	Oberfläche Ständer	verzinkt
Fachlast	100 kg	Farbe Ausführung	verzinkt
Feldlast	1000 kg	Lieferumfang	Grundregal mit 2 Ständerrahmen, 1 Auffangwanne und Ebenen gem. Angebot
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Ausstattung	Mittel-Anschlagkante	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Stabilität	M-förmige Längskanäle // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen höhenverstellbar	ja	Gewicht	76,5472 kg
Höhenverstellraster Ebene	25 mm		

## Zubehör

101520		Fachteiler, Für Aktenregal, Freistehend, stufenlos verstellbar, Passend für 25 mm Bodenkantungshöhe, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150070		Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150071	•	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
150122		Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau

527751		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 756 x 636 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
527753		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1006 x 636 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
527755		Aktenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2200 x 1256 x 636 mm, Feldlast 1000 kg / Fachlast 100 kg, 7 Ebene(n) mit Stahlboden / 6 Ordnerhöhen, Nutzung beidseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
593547		Fachboden für Steckregal, Breite x Tiefe 1250 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit Längskanal und Sicherheitskantung, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

### Dazu passt auch ...

146193		Miniwagen, Traglast 50 kg, mit 3 Etage(n), Höhe x Länge x Breite 1065 x 650 x 360 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz, Mit 2 Drahtkörbe, 1 Drahtboden, Mit Gummi-Bereifung
528204		Rolltritt, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in grau, Trittfäche Durchmesser 290 mm, Unterbau mit 3 Federrollen
529925		Leichte Büro-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podesthöhe 0,85 m, Breite x Tiefe 250 x 250 mm, aus Aluminium
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg